


---

## DL 400 SE

---



### Installationsvejledning

For at overholde fabrikantens produktgaranti skal installation og service udføres som vist i vejledningen.

Leveres armaturet med snavsfiltere skal disse monteres som vist på tegning.

Før tilslutning af armaturet er det yderst vigtigt, at rørsystemet gennemskylles omhyggeligt.

Anbefalet driftstryk i.h.t. NF EN 816 fra 1 til 5 bar

Det anbefales, at rengøring af panelet foretages jævnligt med sæbevand, der må ikke benyttes ætsende eller kalkopløsende produkter.





I tilfælde af drifts problemer kontakt da venligst Deres VVS Installatør.




#### LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine - 92542 MONTRouGE Cedex FRANCE  
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12  
Internet : <http://www.presto.fr>




TILSLUTNING	Top incl. kugleventil	Top excl. kugleventil	Bagfra	Top, forberedt f/anti legionella løsning	Bagfra, forberedt f/anti legionella løsning
REFERENCE	27400	27430	27402	27424	27426



<b>A</b>		Kugleventil til montering i top	X			X	
<b>B</b>		Kugleventil til montering bagfra			X		X
<b>C</b>		Dübler	X	X	X	X	X
<b>D</b>		Skruer & pakninger	X	X	X	X	X








INSTALLATION











# Tilslutning af vand

## Tilslutning i top



## Skjult tilslutning (bagfra)







## Service og udskiftning af cartouche

### Udskiftning af cartouche:

- 1: Vandtilførsel afbrydes på kugleventilen.
- 2: Brusebund fjernes med 4 mm unbraco nøgle.
- 3: Bruseholderen afmonteres (hives af) vendes og benyttes som værktøj.
- 4: Låserring afmonteres ved at benytte bruseholderen som værktøj.
- 5: Cartouchen trækkes ud og udskiftes (kan ikke serviceres).
- 6: Hvis cartouchen sidder fast, kan brusebunden skrues i med unbracoskruen og benyttes som "træk" værktøj.



### Udskiftning af brusebund:


Brusebund incl. unbracoskrue og 10 l/min. begrænser ref. 90184

Brusebund ref. 90185





Udskiftning af trykknop (indvendig del)





Tilslutning af brusepanel med anti legionella udstyr

REF:	
27424	Tilslutning i top
27426	Skjult tilslutning (bagfra)

